

**Koken****IMPACT-top, 6-kantet, 1/4 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 9 mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	650035 9
GTIN	4991644301249
Artikelklasse	63R

## Beskrivelse

### Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til fastgørelse. Indvendig firkant iht. DIN 3121. Med profil, der skåner skruer og møtrikker – svarende til **AS-Drive**-profil.

### Norm:

**DIN 3129**

### Materiale:

Krom-molybdæn-stål, bruneret overflade.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Ø på udgangsside: 13,8 mm

Længde: 23 mm

## Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	13,8 mm
Nøglestørrelse	9 mm
Længde	23 mm

Drivfirkant	1/4 tommer
Norm	DIN 3121
Norm	DIN 3129
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive
Materiale	Krom-molybdæn-stål
Overflade	bruneret
egnet til anvendelse med maskiner	ja