



12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 26mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	642100 26
GTIN	4018754005345
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade. **AS-drive**-profil.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 642129

Teknisk beskrivelse

Længde	42 mm
Nøglestørrelse	26 mm
Ø på udgangsside	34,4 mm

Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	DIN 3124
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Materiale	HPQ®-specialstål
Overflade	vha. nikkelforkromning
med AS-Drive-profil	ja
Produkttype	Topnøgleindsats