



## Elektrikerskruetrækker til Torx®, Classic isoleret, Torx®-profil: TX8



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	625754 TX8
GTIN	7610733062768
Artikelklasse	63D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag

**Kraftskaft** med håndvenligt, praktisk kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. **Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer.

#### Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	150 mm
Torx®-profil	TX8
Klingelængde	60 mm
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Serie	Classic VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiale, klinge	PB Swiss Tools-speciallegering
Produkttype	Skruetrækkere