



Elektroniskruetrækker til Torx® Kraftform Micro, Torx®-profil: TX8



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 625770 TX8 |
| GTIN | 4013288032249 |
| Artikelklasse | 63F |

Beskrivelse

Udførelse:

Ergonomisk flerkomponent-skaft med drejelig kappe.

Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids

Fra TX7 Torx®-profil med boring til skruer med og uden sikringsstift.

Anvendelse:

Til præcis og effektiv skruring på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|---|
| Torx®-profil | TX8 |
| Hel længde | 157 mm |
| Boring i Torx®-profil | ja |
| Klingelængde | 60 mm |
| Drivprofil | Skrueetrækker til TORX®-skruer med boring |
| Producentbetegnelse | 2067 TORX® BO Micro |
| Materiale, klinge | førsteklasses værktøjsstål |
| Kappe, drejelig | ja |
| Produkttype | Skrueetrækkere |

