

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet, Nøglestørrelse: 13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614820 13
GTIN	4045197218780
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Ring-ØD	25,5 mm
Ringhøjde h ₂	9,3 mm
Kæbebredde b	27,1 mm
Nøglestørrelse	13 mm
Kæbehøjde h ₁	6 mm
Nøglelængde L	180 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	15 grader
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet

Produkttype

Skruenøgle

Tilbehør

Adapter til skralderingsnøgle Type 2

614850 2