

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, tommer, Nøglestørrelse: 11/16tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614825 11/16
GTIN	4045197331274
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Kæbebredde b	36,6 mm
Nøglelængde L	233 mm
Ringhøjde h ₂	10,9 mm
Ring-ØD	33,3 mm
Nøglestørrelse	11/16 tommer
Kæbehøjde h ₁	7,9 mm
Nøglestørrelse, mål	tommer
Ringstilling	0 grader
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet

Produkttype

Skruenøgle