

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet, Nøglestørrelse: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614820 32
GTIN	4045197553294
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	425 mm
Ringhøjde h ₂	17 mm
Nøglestørrelse	32 mm
Kæbebredde b	65 mm
Ring-ØD	60 mm
Kæbehøjde h ₁	13,8 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	15 grader
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet

Produkttype

Skruenøgle