

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet, Nøglestørrelse: 16mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 614820 16 |
| GTIN | 4045197218810 |
| Artikelklasse | 61B |

Beskrivelse**Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Kæbebredde b | 34 mm |
| Ring-ØD | 30,3 mm |
| Kæbehøjde h ₁ | 7,1 mm |
| Nøglelængde L | 216 mm |
| Ringhøjde h ₂ | 10,6 mm |
| Nøglestørrelse | 16 mm |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| Ringstilling | 15 grader |
| Antal tænder | 72 |
| Vinkel til fornyet greb | 5 grader |
| Produktionsmetode | sænksmedet |
| Materiale | Krom-vanadium-stål |
| Overflade | matforkromet |

Produkttype

Skruenøgle