

**JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614870 19
GTIN	4013288212641
Artikelklasse	63F

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænkmedet. Ringsiden med specielt letgående, stabil fintfortandet ringskralde (80 tænder) med ekstrem lille vinkel på 4,5° til fornyet greb.

Gaffelsiden med dobbeltsekskantprofil og udskiftelig, hærdet metalplade har en holdefunktion og fungerer som endestop, forhindrer tendens til at glide af og muliggør en lille returvinkel.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Ring-ØD	34,8 mm
Nøglelængde L	246 mm
Nøglestørrelse	19 mm
Kæbehøjde h ₁	9,5 mm
Ringhøjde h ₂	11 mm
Kæbebredde b	42 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Producentbetegnelse	6000 Joker
Ringstilling	0 grader
Antal tænder	80
Vinkel til fornyet greb	4,5 grader

Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-mylobdæn-stål
Overflade	matforkromet
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Adapter til skralderingsnøgle Type 3	614850 3
--------------------------------------	----------