

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rørbørste Ståltråd, glat, Børste-Ø: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	578000 100
GTIN	4017359026458
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral. Børsteflade af glat ståltråd, samlet længde 160 mm. Børstefladens længde 100 mm med påpresset 1/2 tomme Whitworth-gevindnippel.

**Anvendelse:**

Til rengøring af rør, gitre, muffe, varmevekslere og cylindere.  
Anvend gevindadapter nr. 578005 til maskinel brug (kun højreløb).

**Passer til:**

Indv. rør-Ø [tommer]: 4 tommer

**Teknisk beskrivelse**

Børste-Ø D <sub>1</sub>	100 mm
Produkttype	Rørbørste

**Tilbehør**

Forlængelse til rørbørste nr. 578000	578010
--------------------------------------	--------

Gvindadapter til rørbørste nr. 578000skaft-Ø 6 mm

578005