

**JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614870 14
GTIN	4013288212580
Artikelklasse	63F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænkmedet. Ringsiden med specielt letgående, stabil fintfortandet ringskralde (80 tænder) med ekstrem lille vinkel på 4,5° til fornyet greb.

Gaffelsiden med dobbeltsekskantprofil og udskiftelig, hærdet metalplade har en holdefunktion og fungerer som endestop, forhindrer tendens til at glide af og muliggør en lille returvinkel.

**Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Kæbebredde b	29,3 mm
Nøglelængde L	188 mm
Ring-ØD	28 mm
Ringhøjde h <sub>2</sub>	9,2 mm
Nøglestørrelse	14 mm
Kæbehøjde h <sub>1</sub>	7,5 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Producentbetegnelse	6000 Joker
Ringstilling	0 grader
Antal tænder	80
Vinkel til fornyet greb	4,5 grader

Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-mylobdæn-stål
Overflade	matforkromet
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle