

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, tommer, Nøglestørrelse: 5/8tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614825 5/8
GTIN	4045197331267
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Ring-ØD	30,3 mm
Ringhøjde h ₂	10,6 mm
Kæbehøjde h ₁	7,1 mm
Nøglestørrelse	5/8 tommer
Kæbebredde b	34 mm
Nøglelængde L	216 mm
Nøglestørrelse, mål	tommer
Ringstilling	0 grader
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet

Produkttype

Skruenøgle