

**Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 12mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 614900 12 |
| GTIN | 4045197442062 |
| Artikelklasse | 62A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Nøglestørrelse | 12 mm |
| maks. kæbehøjde h1 | 6 mm |
| Nøglelængde L | 194 mm |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| maks. ringhøjde h _{2 maks.} | 9 mm |
| Ringstilling | 15 grader |
| Produktionsmetode | sænksmedet |
| Materiale | Krom-vanadium-stål |
| Overflade | forkromet |
| Produkttype | Skruenøgle |

