



Håndsavklinge, enkeltsidet SANDFLEX®, bimetal



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	582850
GTIN	7311518233570
Artikelklasse	58Z

Beskrivelse

Udførelse:

High-performance-savklinge med optimal skæreydelse og standtid.

I **bimetal** = tænder i HSS, hærdet, ryg i ultrafleksibelt fjederstål. **Kan ikke gå i stykker – sikkerhed på arbejdspladsen!**

Anvendelse:

Til alle emner, også til robuste og VA-stål.

Bemærk:

Maskinsavklinger finder du under nr. 171100 / 171250.

Klingelængde: 300 mm

Tænder pr. tomme: 18

Teknisk beskrivelse

Tænder pr. tomme	18
Klingelængde	300 mm
Produkttype	Buesavklinge