

Garant**6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642325 19
GTIN	4045197497864
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Surface Drive-nøgleåbningen giver sikkert pasfæste og høj effekt. Trykket rammer direkte på møtrikfladen, og skruer og sarte kanter skånes. Også mellemål i f.eks. tommer (A/F, BSF, BSW) samt slidte skruer kan spændes eller løsnes med Surface Drive.

Norm:**DIN 3124****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Egnet til tommer (amerikanske mål)	3/4 tommer
Ø på udgangsside	26,5 mm
Længde	38 mm
Nøglestørrelse	19 mm
Drivfirkant	1/2 tommer

6-kantet topnøgleprofil	Surfacedrive
Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats