



## Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøpede, Nøglestørrelse: 10X13mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	615000 10X13
GTIN	4018754020843
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel.

Ring med **AS-Drive**-profil.

#### Fordel:

**AS-Drive**-profil:

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne.**
- **Skruerne skånes.**
- **Skruerne får en længere levetid.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj.**
- **Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Bemærk:**

**BEMÆRK!**

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 615600

### Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	220 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	13 mm
maks. ring-Ø D <sub>1</sub> maks.	16 mm

maks. ting-Ø D <sub>2</sub> maks.	21 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	10 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Produkttype	Skruenøgle