

Garant**Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, Nøglestørrelse: 14X17 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615700 14X17
GTIN	4045197160683
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, handy profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ringe med **AS-Drive**-profil.

Fordel:

AS-Drive-profil:

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne.**
- **Skruerne skånes.**
- **Skruerne får en længere levetid.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj.**
- **Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkrømet.

Bemærk:

AS-Drive – den særlige profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Alle dybforkrøppede dobbelte ringnøgler fra GARANT og STAHLWILLE er forsynet med denne profil og kan kendes på **AS-Drive**-symbolet.

Nøglelængde L: 245 mm

maks. ring-Ø D₁ maks.: 22 mm

maks. ting-Ø D₂ maks.: 27 mm

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse ₁	14 mm
-----------------------------	-------

maks. ring-Ø D ₁ maks.	22 mm
maks. ting-Ø D ₂ maks.	27 mm
Nøglestørrelse ₂	17 mm
Nøglelængde L	245 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Produkttype	Skruenøgle