



Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøpede, Nøglestørrelse: 13X17mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	615000 13X17
GTIN	4018754020911
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med dobbelt T-profil skaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel.

Ring med **AS-Drive**-profil.

Fordel:

AS-Drive-profil:

- Der gribes fat i skruerne på flankerne.
- Skruerne skånes.
- Skruerne får en længere levetid.
- Større kontaktflade mellem skrue og værktøj.
- Sikker greb og større kraftoverførsel.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 615600

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse ₂	17 mm
Nøglestørrelse ₁	13 mm
Nøglelængde L	245 mm

maks. ring-Ø D ₁ maks.	22 mm
maks. ting-Ø D ₂ maks.	27 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Produkttype	Skruenøgle