

**Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614900 18
GTIN	4045197442123
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglelængde L	266 mm
maks. kæbehøjde h1	8,5 mm
Nøglestørrelse	18 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ringhøjde h <sub>2 maks.</sub>	12 mm
Ringstilling	15 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

