

**Garant****6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 36mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642325 36
GTIN	4045197605924
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruainsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**Surface Drive**-nøgleåbningen giver sikkert pasfæste og høj effekt. Trykket rammer direkte på møtrikfladen, og skruer og sarte kanter skånes. Også mellemål i f.eks. tommer (A/F, BSF, BSW) samt slidte skruer kan spændes eller løsnes med Surface Drive.

**Norm:****DIN 3124****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Ø på udgangsside	48 mm
Længde	50 mm
Nøglestørrelse	36 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
6-kantet topnøgleprofil	Surfacedrive

Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats