



12-kantet tænderørstop, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 20,8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	642450 20,8
GTIN	4018754005734
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Med gummiindsats til at holde tænderøret med.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	12-kant-topnøgle
Længde	83 mm
Holdemekanisme til tænderør	gummiholder
Nøglestørrelse	20,8 mm
Ø på udgangsside	27,7 mm
Nøglestørrelse	13/16 tommer
Drivfirkant	1/2 tommer
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning

Produkttype

Topnøgleindsats