



12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 13mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 642500 13 |
| GTIN | 4018754005574 |
| Artikelklasse | 63A |

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruainsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruenhjørnerne, skruerhoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade. Dobbelt sekskant med **AS-drive**-profil.

Norm:

DIN 3124-L

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 642529

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|---------------|
| Ø på udgangsside | 18,3 mm |
| Nøglestørrelse | 13 mm |
| Længde | 83 mm |
| Drivfirkant | 1/2 tommer |
| Norm | ASME B 107.5M |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Norm | DIN EN 3709 |
| Norm | DIN EN 3710 |
| Norm | ISO 2725-1 |
| Norm | DIN 3124 |
| Drivprofil | 12-kant-topnøgle |
| Materiale | Chrome-Alloy-Steel |
| Overflade | forkromet |
| med AS-Drive-profil | ja |
| Produkttype | Topnøgleindsats |