

HOLEX**12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642520 14
GTIN	4045197542755
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Norm:**DIN 3124-L****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser, lange, fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642532; HOLEX: Nr. 642522).

Teknisk beskrivelse

Længde	77 mm
Nøglestørrelse	14 mm
Ø på udgangsside	20,4 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Produkttype	Topnøgleindsats

