



## 12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 15mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 642500 15     |
| GTIN                | 4018754005598 |
| Artikelklasse       | 63A           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruainsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade. Dobbelt sekskant med **AS-drive**-profil.

#### Norm:

#### DIN 3124-L

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

#### Bemærk:

<strong>BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 642529</strong>

### Teknisk beskrivelse

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Længde           | 83 mm         |
| Ø på udgangsside | 21,2 mm       |
| Nøglestørrelse   | 15 mm         |
| Drivfirkant      | 1/2 tommer    |
| Norm             | ASME B 107.5M |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Norm                | DIN EN 3709        |
| Norm                | DIN EN 3710        |
| Norm                | ISO 2725-1         |
| Norm                | DIN 3124           |
| Drivprofil          | 12-kant-topnøgle   |
| Materiale           | Chrome-Alloy-Steel |
| Overflade           | forkromet          |
| med AS-Drive-profil | ja                 |
| Produkttype         | Topnøgleindsats    |