

**HOLEX****12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 28mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	642520 28
GTIN	4045197542878
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**Norm:****DIN 3124-L****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Bemærk:**

GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser, lange, fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642532; HOLEX: Nr. 642522).

**Teknisk beskrivelse**

Længde	77 mm
Nøglestørrelse	28 mm
Ø på udgangsside	37,5 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Produkttype	Topnøgleindsats

