

HOLEX**12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 18mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 642520 18 |
| GTIN | 4045197542793 |
| Artikelklasse | 62A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Norm:**DIN 3124-L****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser, lange, fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642532; HOLEX: Nr. 642522).

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|--------------------|
| Længde | 77 mm |
| Ø på udgangsside | 25,4 mm |
| Nøglestørrelse | 18 mm |
| Drivfirkant | 1/2 tommer |
| Drivprofil | 12-kant-topnøgle |
| Materiale | Krom-vanadium-stål |
| Produkttype | Topnøgleindsats |

