

ARIANA**Højtryksdyse 1/4 tomme AG, Rørlængde: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	084436 6
GTIN	4037728217416
Artikelklasse	08J

Beskrivelse**Udførelse:**

Højtryksdyse til op til 90 bar Højtryksskøling samt drejeområde fra 70° til 110°. Hus af kunststofgranulat i høj kvalitet.

- **Til pladsbesparende indbygning i eksisterende slangesystem.**
- **Dyse kan drejes 360°.**
- **Der fås forskellige rørlængder.**

Anvendelse:

Til efterfølgende indbygning i det eksisterende system. Hurtig bearbejdning ved spåntagning med høje omdrejningstal vha. højtryksskøling.

Teknisk beskrivelse

Rørlængde	6 mm
Indvendig Ø, dyse	2 mm
Tilslutningsgevind	1/4 tommer
Produkttype	Kølesystem

