

**Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, fosfateret, Nøglestørrelse: 30X32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615900 30X32
GTIN	4045197385567
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglelængde L	360 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	30 mm
maks. ring-Ø D <sub>1</sub> maks.	44 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	32 mm
maks. ting-Ø D <sub>2</sub> maks.	48 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle

