

HOLEX**Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, forkromet, Nøglestørrelse:
19X24mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615950 19X24
GTIN	4045197331304
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

maks. ting-Ø D ₂ maks.	35 mm
Nøglestørrelse ₁	19 mm
maks. ring-Ø D ₁ maks.	29 mm
Nøglelængde L	325 mm
Nøglestørrelse ₂	24 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

