

**Garant****Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, Nøglestørrelse: 18X21 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615700 18X21
GTIN	4045197160737
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, handy profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ringe med **AS-Drive**-profil.

**Fordel:**

**AS-Drive**-profil:

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne.**
- **Skruerne skånes.**
- **Skruerne får en længere levetid.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj.**
- **Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkrømet.

**Bemærk:**

**AS-Drive** – den særlige profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Alle dybforkrøppede dobbelte ringnøgler fra GARANT og STAHLWILLE er forsynet med denne profil og kan kendes på **AS-Drive**-symbolet.

Nøglelængde L: 300 mm

maks. ring-Ø D<sub>1</sub> maks.: 28 mm

maks. ting-Ø D<sub>2</sub> maks.: 32 mm

**Teknisk beskrivelse**

maks. ting-Ø D<sub>2</sub> maks.

32 mm

Nøglelængde L	300 mm
maks. ring-Ø D <sub>1</sub> maks.	28 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	18 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	21 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Produkttype	Skruenøgle