

**Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, fosfateret, Nøglestørrelse: 21X24mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615900 21X24
GTIN	4045197329882
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Teknisk beskrivelse

maks. ring-Ø D ₁ maks.	32 mm
Nøglelængde L	325 mm
Nøglestørrelse ₁	21 mm
Nøglestørrelse ₂	24 mm
maks. ting-Ø D ₂ maks.	35 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle

