



## Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, forkromet, Nøglestørrelse: 14X17mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	615950 14X17
GTIN	4045197441751
Artikelklasse	62A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.  
Med ovalt skaft.

#### Norm:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

### Teknisk beskrivelse

maks. ring-Ø D <sub>1</sub> maks.	22 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	17 mm
maks. ting-Ø D <sub>2</sub> maks.	27 mm
Nøglelængde L	263 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	14 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

