



6-kantet ledhoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 19mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	642600 19
GTIN	4018754006229
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade. Sekskant med **AS-drive**-profil.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	26,3 mm
Nøglestørrelse	19 mm
Længde	70 mm
Drivfirkant	1/2 tomme
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

