

**Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, fosfateret, Nøglestørrelse: 36X41mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615900 36X41
GTIN	4045197385598
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Teknisk beskrivelse

maks. ring-Ø D ₁ maks.	53 mm
Nøglestørrelse ₂	41 mm
maks. ting-Ø D ₂ maks.	60 mm
Nøglestørrelse ₁	36 mm
Nøglelængde L	440 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle

