

**Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, fosfateret, Nøglestørrelse: 24X26mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615900 24X26
GTIN	4045197329899
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse <sub>2</sub>	26 mm
maks. ring-Ø D <sub>1</sub> maks.	36 mm
maks. ting-Ø D <sub>2</sub> maks.	40 mm
Nøglelængde L	337 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	24 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle

