

**VBW****Hjørnerørtang med S-formede kæber, Rør-Ø: 1 tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	810740 1
GTIN	4005887265302
Artikelklasse	83E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Svensk design; slanke, specialformede kæber, selvspændende, vinklet 45°. Fuldstændig sænksmedet med stilleøtrik, der ikke kan blive væk.

**VBW** med **S-gaffel** til trepunkt-montering af røret.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, induktionshærdede kæber, sejhærdet. Lakeret, blanke kæber.

**Teknisk beskrivelse**

Rør-Ø	1 tommer
Hel længde	320 mm
Spændvidde	49 mm
Kæbevinkel	45 grader
Produktionsmetode	helsmedet
Udførelse, kæbe	induktivt hærdet
Materiale, tang	Krom-vanadium-stål
S-kæber	ja
svensk form	ja
Produkttype	Rør- og vandpumpetang

