

**Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, fosfateret, Nøglestørrelse: 41X46mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 615900 41X46 |
| GTIN | 4045197385604 |
| Artikelklasse | 62A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Nøglelængde L | 475 mm |
| Nøglestørrelse ₂ | 46 mm |
| Nøglestørrelse ₁ | 41 mm |
| maks. ting-Ø D ₂ maks. | 67 mm |
| maks. ring-Ø D ₁ maks. | 60 mm |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| Overflade | fosfateret |
| Produktnavnsegenskab | fosfateret |
| Produkttype | Skruenøgle |

