

**Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, fosfateret, Nøglestørrelse: 24X30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615900 24X30
GTIN	4045197385536
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

**Teknisk beskrivelse**

maks. ring-Ø D <sub>1</sub> maks.	36 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	24 mm
maks. ting-Ø D <sub>2</sub> maks.	44 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	30 mm
Nøglelængde L	346 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle

