



## Digital XT indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 16-20mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428602 16-20
GTIN	5051102210021
Artikelklasse	46B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Indvendige 3-punkts mikrometerskruer** til bundhulsmålinger fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Målespindel fuldstændig hærdet og slebet. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

#### Funktion:

- **Skift mellem mm/tommer.**
- **Indstilling af 4 forudindstillede værdier.**
- **Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

#### Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.

USB-dongle nr. 498952.

Indstillingsringe nr. 484030.

Forlængere nr. 428510.

#### Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, returfjeder nr. 428746.

### Teknisk beskrivelse

Standardmåledybde	66 mm
Mål a	0,5 mm

Måleområde	16 - 20 mm
Måledybde med forlænger	166 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Valgbar aflæsning	0,01 / 0,001 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Serie	HCT
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20
DAkKS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

## Tilbehør

Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 3/100	428510 3/100
Reservemålehoved XT Måleområde 16-20 mm	428605 16-20
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 18 mm	484030 18
Bluetooth-radiomodtager til Bowers Type	498952
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Målebakkesæt 3 dele Måleområde 16-20 mm	428745 16-20
Returfjedersæt 3 dele Måleområde 16-20 mm	428746 16-20