



Digital XT indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 12,5-16mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428602 12,5-16
GTIN	5051102209964
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

Indvendige 3-punkts mikrometerskruer til bundhulsmålinger fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Målespindel fuldstændig hærdet og slebet. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

Funktion:

- **Skift mellem mm/tommer.**
- **Indstilling af 4 forudindstillede værdier.**
- **Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.

USB-dongle nr. 498952.

Indstillingsringe nr. 484030.

Forlængere nr. 428510.

Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, returfjeder nr. 428746.

Teknisk beskrivelse

Valgbar aflæsning	0,01 / 0,001 mm
Måleområde	12,5 - 16 mm

Standardmåledybde	62 mm
Mål a	0,5 mm
Måledybde med forlænger	162 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Serie	HCT
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20
DAkKS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 14 mm	484030 14
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Bluetooth-radiomodtager til Bowers Type	498952
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Reservemålehoved XT Måleområde 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 3/100	428510 3/100
Målebakkesæt3 dele Måleområde 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Returfjedersæt3 dele Måleområde 12,5-16 mm	428746 12,5-16