



Digital XT indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 8-10mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 428602 8-10 |
| GTIN | 5051102210557 |
| Artikelklasse | 46B |

Beskrivelse

Udførelse:

Indvendige 3-punkts mikrometerskruer til bundhulsmålinger fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Målespindel fuldstændig hærdet og slebet. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

Funktion:

- **Skift mellem mm/tommer.**
- **Indstilling af 4 forudindstillede værdier.**
- **Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.

USB-dongle nr. 498952.

Indstillingsringe nr. 484030.

Forlængere nr. 428510.

Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, returfjeder nr. 428746.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------|----------|
| Fejlgrænse | 0,004 mm |
| Mål a | 1,9 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| Måledybde med forlænger | 121 mm |
| Valgbar aflæsning | 0,01 / 0,001 mm |
| Måleområde | 8 - 10 mm |
| Standardmåledybde | 58 mm |
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 |
| Serie | HCT |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Trådløs anvendelse | HCT Mobile App |
| Trådløs anvendelse | HID (Human Interface Device) |
| Trådløs anvendelse | Producentsoftware |
| Norm | DIN 863 |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |
| Interface | USB-interface |
| Interface | RS232C-interface |
| Interface | Bluetooth-port |
| Måleværktøj | digital |
| Emballage | Stabil boks |
| Kalibrering | B6 |
| Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |

Services

| | |
|---|------------|
| DAkKS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm | 022500 20 |

Tilbehør

| | |
|--|---------------|
| Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 1/63 | 428510 1/63 |
| Tilslutningskabel Type USB2 | 498948 USB2 |
| Reservemålehoved XT Måleområde 8-10 mm | 428605 8-10 |
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032 | 081560 CR2032 |
| Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 9 mm | 484030 9 |
| Tilslutningskabel Type R2 | 498948 R2 |
| Bluetooth-radiomodtager til Bowers Type | 498952 |
| Målebakkesæt 3 dele Måleområde 8-10 mm | 428745 8-10 |
| Returfjedersæt 3 dele Måleområde 8-10 mm | 428746 8-10 |