



Digital XT indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 10-12,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428602 10-12,5
GTIN	5051102209902
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

Indvendige 3-punkts mikrometerskruer til bundhulsmålinger fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Målespindel fuldstændig hærdet og slebet. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

Funktion:

- **Skift mellem mm/tommer.**
- **Indstilling af 4 forudindstillede værdier.**
- **Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.

USB-dongle nr. 498952.

Indstillingsringe nr. 484030.

Forlængere nr. 428510.

Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, returfjeder nr. 428746.

Teknisk beskrivelse

Mål a	1,9 mm
Måledybde med forlænger	134 mm

Måleområde	10 - 12,5 mm
Valgbar aflæsning	0,01 / 0,001 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Standardmåledybde	58 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Serie	HCT
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 11 mm	484030 11
Bluetooth-radiomodtager til Bowers Type	498952
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 2/76	428510 2/76
Reservemålehoved XT Måleområde 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Målebakkesæt3 dele Måleområde 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Returfjedersæt3 dele Måleområde 10-12,5 mm	428746 10-12,5