



Digital indvendig XT-hurtigmåler Holematic med Bluetooth, Måleområde: 16-20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428702 16-20
GTIN	5051102207885
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler Holematic til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

Fordel:

Meget hurtig måling med høj gentagelsespræcision takket være pistolgreb og konstant målekraft.

Funktion:

- **Skift mellem mm/tommer.**
- **Indstilling af 2 forudindstillede værdier.**
- **Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Målepistol, målehoved med UKAS-prøveprotokol, inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, retur fjeder nr. 428746.

Teknisk beskrivelse

Standardmåledybde	66 mm
Måledybde med forlænger	166 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Mål a	0,5 mm
Aflæsning	0,001 mm
Måleområde	16 - 20 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Serie	HCT
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

Services

DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
	022500 20

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks.
måleområde 20 mm

Tilbehør

Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 18 mm	484030 18
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 3/100	428510 3/100
Bluetooth-radiomodtager til Bowers Type	498952
Reservemålehoved XT Måleområde 16-20 mm	428605 16-20
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Målebakkesæt3 dele Måleområde 16-20 mm	428745 16-20
Returfjedersæt3 dele Måleområde 16-20 mm	428746 16-20