



Digital indvendig XT-hurtigmåler Holematic med Bluetooth, Måleområde: 20-25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428702 20-25
GTIN	5051102208004
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler Holematic til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

Fordel:

Meget hurtig måling med høj gentagelsespræcision takket være pistolgreb og konstant målekraft.

Funktion:

- **Skift mellem mm/tommer.**
- **Indstilling af 2 forudindstillede værdier.**
- **Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Målepistol, målehoved med UKAS-prøveprotokol, inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, returfjeder nr. 428746.

Teknisk beskrivelse

Fejlgrænse	0,004 mm
Måledybde med forlænger	216 mm
Mål a	0,5 mm
Aflæsning	0,001 mm
Standardmåledybde	66 mm
Måleområde	20 - 25 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Serie	HCT
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022500 50
	022510 200

DAkKS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue
Maks. måleområde 200 mm

Tilbehør

Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Forlænger til indvendige mikrometerskrue Type 4/150	428510 4/150
Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 22 mm	484030 22
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Bluetooth-radiomodtager til Bowers Type	498952
Målebakkensæt 3 dele Måleområde 20-25 mm	428745 20-25
Returfjedersæt 3 dele Måleområde 20-25 mm	428746 20-25