



Digital indvendig XT-hurtigmåler Holematic med Bluetooth, Måleområde: 12,5-16mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428702 12,5-16
GTIN	5051102207823
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler Holematic til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

Fordel:

Meget hurtig måling med høj gentagelsespræcision takket være pistolgreb og konstant målekraft.

Funktion:

- Skift mellem mm/tommer.
- Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
- Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Målepistol, målehoved med UKAS-prøveprotokol, inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, returfeder nr. 428746.

Teknisk beskrivelse

Standardmåledybde	62 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Mål a	0,5 mm
Aflæsning	0,001 mm
Måledybde med forlænger	162 mm
Måleområde	12,5 - 16 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Serie	HCT
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Interface	Bluetooth-port
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

Services

DAkKS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
	022500 20

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks.
måleområde 20 mm

Tilbehør

Tilslutningskabel Type R2	498948 R2
Reservemålehoved XT Måleområde 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Bluetooth-radiomodtager til Bowers Type	498952
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 14 mm	484030 14
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2
Forlænger til indvendige mikrometerskruer Type 3/100	428510 3/100
Målebakkesæt3 dele Måleområde 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Returfjedersæt3 dele Måleområde 12,5-16 mm	428746 12,5-16