



Kiletandsskruebit, 1/2 tomme, Til skruer: M6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	643100 M6
GTIN	4018754006588
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til Ribe-CV-skruer.

Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Teknisk beskrivelse

Til skruer	M6
Ø indgangsside	22,7 mm
Længde	60 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Skruetrækker med indvendig kiletand
Produkttype	Topnøgleindsats