

**HOLEX****Dobbelte ringnøgler, sæt, dybt forkrøppede, fosfateret, Antal nøgler: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615910 12
GTIN	4045197385635
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

**HOLEX** – Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

**HOLEX** – Krom-vanadium-stål, fosfateret.

**Leveringsomfang:**

1 dobbelt ringnøgle nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950 af hver: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

**Teknisk beskrivelse**

Antal nøgler	12
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	75 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret

Produkttype

Skruenøgle

**Tilbehør**Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
27X32 mm

615900 27X32

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 8X9  
mm

615900 8X9

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
20X22 mm

615900 20X22

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
24X26 mm

615900 24X26

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
10X11 mm

615900 10X11

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
21X23 mm

615900 21X23

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
14X15 mm

615900 14X15

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse 6X7  
mm

615900 6X7

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
16X17 mm

615900 16X17

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
12X13 mm

615900 12X13

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
30X34 mm

615900 30X34

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede Nøglestørrelse  
18X19 mm

615900 18X19