



## Kiletandsskruebit, 1/2 tomme, Til skruer: M10



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	643100 M10
GTIN	4018754006601
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

**Anvendelse:**

Til Ribe-CV-skruer.

**Materiale:**

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

### Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	22,7 mm
Længde	60 mm
Til skruer	M10
Drivfirkant	1/2 tomme
Drivprofil	Skruetrækker med indvendig kiletand
Produkttype	Topnøgleindsats