



6-kantet skruebit 1/2 tomme, sekskant: 3/8tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	643210 3/8
GTIN	4018754008391
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	22,7 mm
Længde	60 mm
sekskant	3/8 tomme
Drivfirkant	1/2 tomme
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Produkttype	Topnøgleindsats