



## Mangetandet skruebit, 1/2 tomme, lang, Til skruer: M12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	642900 M12
GTIN	4018754007233
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

#### Anvendelse:

Til XZN-skruer.

#### Norm:

**DIN 2324**

#### Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

### Teknisk beskrivelse

Længde	140 mm
Ø indgangsside	22,7 mm
Til skruer	M12
Drivfirkant	1/2 tomme
Drivprofil	Mangetandsskruetrækker
Produkttype	Topnøgleindsats